

Filtro per il vuoto VAF-PK-6

Codice prodotto: 160239

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4.6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Grado di filtrazione	50 µm
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Nota sulla pressione operativa	Solo da usare in sistemi per il vuoto aperti
Portata con vuoto = -0,75 bar	210 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	10 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Attacco pneumatico	PK-6 con ghiera
Materiale ghiera	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	Tessuto PA
Materiale corpo	PA
Adatto per l'impulso di espulsione	8 bar