

Cilindro a doppio pistone DPZ-20-80-P-A-KF-S2

Codice prodotto: 162072

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 80 mm |
| Intervallo della posizione terminale regolabile (range / lunghezza) | 10 mm |
| Diametro pistone | 20 mm |
| Modo operativo, unità di azionamento | Giogo |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Guida | Guida di supporto cuscinetto a sfere |
| Design | Guida |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Varianti | Stelo passante |
| Pressione d'esercizio | 0.1 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | 1 bar...10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali | 0.2 Nm |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 282 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 282 N |
| collegamenti alternativi | Vedere il disegno del prodotto |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Materiale coperchio | Lega di alluminio battuto |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo | Lega di alluminio battuto |
| Materiale stelo | Acciaio temprato |