


Unità di aspirazione ESS-50-GT-G1/4

Codice prodotto: 525979

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Compensatore di altezza per supporto ventosa | 8 mm |
| Raggio min. del pezzo | 40 mm |
| Dimensione nominale | 2.5 mm |
| Diametro ventosa | 50 mm |
| Volume ventosa | 11.2 cm ³ |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Forma ventosa | Rotondo profondo |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...0 bar |
| Pressione di lavoro nominale | -0.7 bar |
| Fluido di lavoro | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Forza di tenuta alla pressione nominale | 97 N |
| Forza laterale alla pressione nominale | 30 N |
| Peso prodotto | 21 g |
| Tipo di montaggio | Tramite attacco per il vuoto |
| Attacco vuoto | G1/4 |
| Colore | Rosso-marrone |
| Durezza Shore | 72 +/- 5 |
| Materiale del perno a vite | Lega di alluminio battuto |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale ventosa | Vulkollan |