



Unità di aspirazione ESS-50-BT-G1/4

Codice prodotto: 525996

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	10 mm
Raggio min. del pezzo	40 mm
Dimensione nominale	2.5 mm
Diametro ventosa	50 mm
Volume ventosa	17.6 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, soffietto, 1,5 convoluzioni
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	100 N
Forza laterale alla pressione nominale	39 N
Peso prodotto	26 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	G1/4
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale del tappo filettato	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan