

# Cilindro a corsa breve ADVC-4-5-P

Codice prodotto: 526898

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Diametro pistone	4 mm
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Senza
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	5.7 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	7.5 N
Massa in movimento	0.25 g
Peso prodotto	4.2 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Con accessori Una delle due:
Attacco pneumatico	M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guarnizioni	HNBR NBR
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale stelo	Lega di alluminio battuto Anodizzato