


Filtro
MS6-LF-1/2-CUV-Z
 Codice prodotto: 529614

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico della condensa	Completamente automatico Manuale, monostabile
Design	Filtro sinterizzato con separatore centrifugo
Tazza di protezione	Integrato come tazza in metallo
Grado di separazione della condensa	75 %
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	3200 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Dimensione dei pori	5 µm
Peso prodotto	820 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto

Caratteristica	Valore
Materiale piastra di separazione	POM