

# Filtro a carbone attivo MS6N-LFX-1/2-R

Codice prodotto: 531921

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensione                                         | 6                                                         |
| Serie                                              | MS                                                        |
| Posizione di montaggio                             | Verticale +/-5°                                           |
| Design                                             | Filtro a carbone attivo                                   |
| Tazza di protezione                                | Tazza di protezione in plastica                           |
| Pressione di lavoro                                | 0 bar...20 bar                                            |
| Portata max. standard per la classe di aria pulita | 900 l/min                                                 |
| Fluido di lavoro                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]                    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                 |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Temperatura di stoccaggio                          | -10 °C...60 °C                                            |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                  | Vedere le informazioni avanzate sul materiale             |
| Classe di purezza dell'aria in uscita              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]                    |
| Temperatura del fluido                             | 5 °C...30 °C                                              |
| Contenuto residuo di olio                          | 0.003 mg/m³                                               |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                            |
| Peso prodotto                                      | 600 g                                                     |
| Tipo di montaggio                                  | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due: |
| Collegamento pneumatico, porta 1                   | G1/2                                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2                   | G1/2                                                      |
| Nota sui materiali                                 | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                 |
| Materiale filtro                                   | Carbone attivo                                            |
| Materiale corpo                                    | Alluminio pressofuso                                      |
| Materiale della tazza                              | PC                                                        |