


# Generatore di vuoto VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Codice prodotto: 532635

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                        | Valore                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione nominale, ugello Laval                                     | 0.7 mm                                         |
| Dimensioni griglia                                                    | 14.5 mm                                        |
| Posizione di montaggio                                                | Opzionale                                      |
| Caratteristiche espulsore                                             | In linea<br>Elevato volume di aspirazione      |
| Funzione integrata                                                    | Valvola a impulso di espulsione, pneumatica    |
| Design                                                                | Forma diritta                                  |
| Pressione d'esercizio per la massima portata d'aspirazione            | 4 bar                                          |
| Pressione di lavoro                                                   | 1 bar...8 bar                                  |
| Pressione di lavoro nominale                                          | 6 bar                                          |
| Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica                | 32.6 l/min                                     |
| Tempo di alimentazione dell'aria alla pressione nominale di esercizio | 0.89 s                                         |
| Fluido di lavoro                                                      | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                           | Funzionamento lubrificato non possibile        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                              | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                       | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura del fluido                                                | 0 °C...60 °C                                   |
| Pulizia/purificazione raccomandate                                    | Acqua saponata                                 |
| Livello sonoro della pressione alla pressione nominale di lavoro      | 78 dB(A)                                       |
| Temperatura ambiente                                                  | 0 °C...60 °C                                   |
| Peso prodotto                                                         | 41 g                                           |
| Tipo di montaggio                                                     | Installazione in linea                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                      | QS-6                                           |
| Attacco vuoto                                                         | QS-6                                           |
| Materiale filetto di collegamento                                     | Lega di alluminio forgiato anodizzato          |
| Nota sui materiali                                                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |
| Materiale guarnizioni                                                 | NBR                                            |
| Materiale ugello ricevitore                                           | POM                                            |
| Materiale corpo                                                       | Rinforzato con PA<br>Rinforzato con POM        |

| Caratteristica                      | Valore                     |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Materiale viti                      | Acciaio                    |
| Materiale ugello unità trasmittente | Lega di alluminio battuto  |
| Materiale raccordo                  | Ottone<br>Ottone nichelato |