



# Filtro fine LFMB-D-MIDI-DA-A

Codice prodotto: 532815

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Serie                                           | D                                                            |
| Dimensione                                      | Midi                                                         |
| Design                                          | Filtro in fibra                                              |
| Grado di filtrazione                            | 1 µm                                                         |
| Scarico della condensa                          | Completamente automatico                                     |
| Pressione d'esercizio                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>29 psi...174 psi                        |
| Pressione di lavoro                             | 2 bar...12 bar                                               |
| Fluido di lavoro                                | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Gas inerti |
| Classe di purezza dell'aria in uscita           | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Gas inerti |
| Efficienza del filtro                           | 99.99 %                                                      |
| Volume max della condensa                       | 43 cm³                                                       |
| Tazza di protezione                             | Tazza di protezione metallica                                |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura del fluido                          | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura di stoccaggio                       | -10 °C...60 °C                                               |
| Efficienza di separazione delle particelle fini | 99 %                                                         |
| Contenuto residuo di olio                       | 0.5 mg/m³                                                    |
| Efficienza di separazione dell'aerosol di olio  | 90 %                                                         |
| Display pressione differenziale                 | Indicatore ottico                                            |
| Tipo di montaggio                               | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due:    |
| Posizione di montaggio                          | Verticale +/- 5°                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1                | Sottobase                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2                | Sottobase                                                    |
| Materiale corpo                                 | Zinco pressofuso                                             |

| Caratteristica        | Valore                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Materiale filtro      | Fibra di borosilicato                     |
| Materiale della tazza | PC                                        |
| Nota sui materiali    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Peso prodotto         | 595 g                                     |