

# Blocco di collegamento CPE14-PRSG-2

Codice prodotto: 164965

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero max di posti valvola                 | 2                                                                                                          |
| Pressione di scoppio                        | 3 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                                                                 |
| Pressione d'esercizio                       | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                          |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Peso prodotto                               | 950 g                                                                                                      |
| Metodo di montaggio per sottobase           | Con foro passante<br>Con guida DIN                                                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | G3/8                                                                                                       |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                             | Rinforzato con PA                                                                                          |