


# Cavo di collegamento VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

Codice prodotto: 533504

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Basato su standard                                       | DIN 41652                       |
| Designazione cavo                                        | Con accessori                   |
| Frequenza del collegamento                               | 50                              |
| Peso prodotto                                            | 237 g                           |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo       |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                        |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina              |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Inclinato                       |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Sub-D                           |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 25                              |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 9                               |
| Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio              | Viti 3x M3                      |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                    |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                            |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 10                              |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 9                               |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...30 V                      |
| Tensione nominale d'esercizio DC                         | 24 V                            |
| Corrente ammissibile per il carico                       | 3 A                             |
| Immunità alle sovratensioni                              | 1 kV                            |
| Lunghezza del cavo                                       | 2.5 m                           |
| Caratteristiche cavo                                     | applicabile su catene portacavi |
| Condizioni di test del cavo                              | Condizioni di test su richiesta |
| Raggio di curvatura del cavo posa fissa                  | 21 mm                           |
| Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile  | 35 mm                           |
| Raccordo pressacavo                                      | M20x1,5                         |
| Diametro cavo                                            | 7 mm                            |
| Struttura del cavo                                       | 10 x 0,25 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione nominale conduttore                              | 0.25 mm <sup>2</sup>            |
| Estremità dei fili                                       | Tagliare di netto               |

| Caratteristica                                  | Valore                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                             | IP65<br>Conforme IEC 60529                            |
| Nota sul grado di protezione                    | Nello stato assemblato                                |
| Temperatura ambiente                            | -25 °C...80 °C                                        |
| Temperatura ambiente con cavo mobile            | -25 °C...80 °C                                        |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                        |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione             |
| Materiale della guaina del cavo                 | TPE-U(PUR)                                            |
| Colore guaina del cavo                          | grigio                                                |
| Materiale corpo                                 | PA                                                    |
| Colore corpo                                    | grigio                                                |
| Materiale ghiera                                | PA                                                    |
| Materiale guarnizioni                           | CR<br>NBR                                             |
| Materiale del contatto elettrico                | Lega di rame dorata                                   |