

Filtro MS12N-LF

Codice prodotto: 535026

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Scarico della condensa	Completamente automatico Completamente automatico, ad azionamento elettrico Manuale, monostabile A rotazione manuale
Design	Filtro sinterizzato con separatore centrifugo
Grado di separazione della condensa	75 %
Pressione di lavoro	0.8 bar...20 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [::9:-] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	Interno
Collegamento pneumatico, porta 2	Interno
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto