


# Cilindro a norma DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R

Codice prodotto: 1785015

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                       | 80 mm                                                                                                      |
| Diametro pistone                            | 125 mm                                                                                                     |
| Filetto dello stelo                         | M27x2                                                                                                      |
| Ammortizzazione                             | Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità                                            |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Conforme allo standard                      | ISO 15552                                                                                                  |
| Parte finale stelo                          | Filetto maschio                                                                                            |
| Design                                      | Pistone<br>Stelo<br>Canna profilata                                                                        |
| Rilevamento posizione                       | Tramite sensore di finecorsa                                                                               |
| Pressione d'esercizio                       | 0.02 MPa...1 MPa                                                                                           |
| Pressione di lavoro                         | 0.2 bar...10 bar                                                                                           |
| Funzionamento                               | A doppio effetto                                                                                           |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 3 - stress da corrosione elevato                                                                           |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C                                                                                             |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali    | 3.3 J                                                                                                      |
| Lunghezza ammortizzatore                    | 45 mm                                                                                                      |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno     | 6881 N                                                                                                     |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta            | 7363 N                                                                                                     |
| Massa in movimento                          | 2749 g                                                                                                     |
| Massa in movimento per corsa 0 mm           | 2245 g                                                                                                     |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac   | 63 g                                                                                                       |
| Peso prodotto                               | 8232 g                                                                                                     |
| Peso base per corsa 0 mm                    | 6928 g                                                                                                     |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa          | 163 g                                                                                                      |
| Tipo di montaggio                           | Tramite filetto femmina<br>Con accessori<br>Una delle due:                                                 |

| Caratteristica                                | Valore                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Attacco pneumatico                            | G1/2                                      |
| Nota sui materiali                            | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio                           | Alluminio pressofuso, rivestito           |
| Materiale guarnizione del pistone             | TPE-U(PU)                                 |
| Materiale del pistone                         | Lega di alluminio battuto                 |
| Materiale stelo                               | Acciaio inossidabile ad alta lega         |
| Materiale guarnizione raschiaolio dello stelo | TPE-U(PU)                                 |
| Materiale guarnizione ammortizzatore          | TPE-U(PU)                                 |
| Materiale ammortizzatore                      | POM                                       |
| Materiale tubo del cilindro                   | Lega di alluminio anodizzata              |
| Materiale dado                                | Acciaio inossidabile ad alta lega         |
| Materiale supporto                            | POM                                       |
| Materiale viti a collare                      | Acciaio galvanizzato                      |