


# Unità di manutenzione LFR-1/4-D-MIDI-KA

Codice prodotto: 185711

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | Midi                                                         |
| Serie                                                          | D                                                            |
| Blocco attuatore                                               | Manopola con arresto                                         |
| Posizione di montaggio                                         | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                                           | 40 µm                                                        |
| Scarico della condensa                                         | A rotazione manuale                                          |
| Design                                                         | Modulo di derivazione<br>Filtro-riduttore con manometro      |
| Volume max della condensa                                      | 43 cm <sup>3</sup>                                           |
| Tazza di protezione                                            | Tazza di protezione metallica                                |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Con manometro                                                |
| Pressione d'esercizio                                          | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>14.5 psi...232 psi                      |
| Pressione di lavoro                                            | 1 bar...16 bar                                               |
| Intervallo di regolazione di pressione MPa                     | 0.05 MPa...1.2 MPa                                           |
| Intervallo di regolazione di pressione                         | 0.5 bar...12 bar                                             |
| Intervallo regolazione della pressione psi                     | 7.25 psi...174 psi                                           |
| Isteresi di pressione max.                                     | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                           |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)       | 1850 l/min                                                   |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Gas inerti  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                                         | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Peso prodotto                                                  | 1800 g                                                       |
| Tipo di montaggio                                              | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due:    |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | G1/4                                                         |

| Caratteristica                   | Valore           |
|----------------------------------|------------------|
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4             |
| Materiale corpo                  | Zinco pressofuso |
| Materiale della tazza            | PC               |