


# Multipolo CPV10-VI-P6-M7-D

Codice prodotto: 538813

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)                | Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) secondo le istruzioni EX UK<br>Istruzioni RoHS UK                                        |
| Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IECEX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IECEX)                                                                                |
| Protezione antideflagrante                                     | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IEC-EX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (IEC-EX) |
| Autorità che rilascia il certificato                           | IECEX TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                   |
| Categoria ATEX gas                                             | II 2G                                                                                                                                                            |
| Categoria ATEX polvere                                         | II 2D                                                                                                                                                            |
| Tipo di protezione antideflagrante per gas                     | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                     |
| Tipo di protezione antideflagrante per polvere                 | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente di esplosione                             | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                               |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                        |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                |
| Peso prodotto                                                  | 220 g                                                                                                                                                            |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                        |
| Materiale guarnizioni                                          | NBR                                                                                                                                                              |
| Materiale piastra                                              | Lega di alluminio battuto                                                                                                                                        |