



Elettrovalvola JMDDH-5/2-D-1-M12-C

Codice prodotto: 539079

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2 vie, a impulsi, dominante
Tipo di azionamento	Elettrico
Larghezza	42 mm
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1200 l/min
porta di lavoro pneumatica	Sottobase grandezza 1 a norma ISO 5599-1 G1/4
Tensione d'esercizio	24 V DC
Pressione di lavoro	2 bar...10 bar
Design	Saracinesca a pistone
Grado di protezione	IP65
Dimensione nominale	8 mm
Dimensioni griglia	43 mm
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 5599-1
Azionatore manuale	Senza arresto
Codice ISO	169
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Aria di pilotaggio	Interno
Direzione del flusso	Non reversibile
lap	Sovrapposizione positiva
Tempo di inversione	18 ms
Inversione tempo di commutazione (dominante)	18 ms
Ciclo di lavoro	100%
Max. impulso di prova positivo con segnale 0	3800 µs
Max. impulso di prova negativo con 1 segnale	4900 µs
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,7 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)

Caratteristica	Valore
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 1 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Suono del livello di pressione	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	550 g
Collegamento elettrico	M12x1
Tipo di montaggio	Su sottobase Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 2	Sottobase dimensione 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 3	Sottobase dimensione 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, porta 4	Sottobase dimensione 1 secondo ISO 5599-1
Collegamento pneumatico, attacco 5	Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1
Materiale guarnizioni	HNBR NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso