

Connettore femmina di rete NECU-G78G4-C2

Codice prodotto: 543108

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61984
Approvazione	c CSA us (OL)
Peso prodotto	58.7 g
Collegamento elettrico 1	Connettore diritto, 7/8", 4 poli
Codifica connettore maschio	ODVA AutoSIG
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	10 A
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Diametro cavo ammesso	6 mm...12 mm
Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	Zinco pressofuso nichelato
Materiale guarnizioni	FPM NBR
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame dorata