


# Filtro LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Codice prodotto: 186466

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                               | Maxi                                                         |
| Serie                                                    | D                                                            |
| Posizione di montaggio                                   | Verticale +/-5°                                              |
| Grado di filtrazione                                     | 5 µm                                                         |
| Scarico della condensa                                   | Completamente automatico                                     |
| Design                                                   | Filtro sinterizzato con separatore centrifugo                |
| Tazza di protezione                                      | Tazza di protezione metallica                                |
| Pressione di lavoro                                      | 2 bar...12 bar                                               |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 3700 l/min                                                   |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gas inerti |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                | -10 °C...60 °C                                               |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                                   | 5 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura ambiente                                     | 5 °C...60 °C                                                 |
| Peso prodotto                                            | 1340 g                                                       |
| Tipo di montaggio                                        | Installazione in linea<br>Con accessori                      |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | G1/2                                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | G1/2                                                         |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale filtro                                         | PE                                                           |
| Materiale corpo                                          | Zinco pressofuso                                             |
| Materiale della tazza                                    | PC                                                           |