

Attuatore lineare SLG-12- -

Codice prodotto: 187855

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	100 mm...700 mm
Diametro pistone	12 mm
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Numero max. di posizioni intermedie	4
Progettazione giunto	Tenuta efficace (scanalatura
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Varianti	In trazione
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	68 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	68 N
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	18 g
collegamenti alternativi	Vedere il disegno del prodotto
Attacco pneumatico	M3
Materiale coperchio	POM
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato