

Essiccatore d'aria a membrana MS6N-LDM1-1/4-P40-Z

Codice prodotto: 543659

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Design	Essiccatore d'aria a membrana
Pressione di lavoro	3 bar...12.5 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	400 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Diminuzione della pressione del punto di rugiada	20 K
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura del fluido	2 °C...50 °C
Temperatura ambiente	2 °C...50 °C
Peso prodotto	1.3 kg
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto