

Cilindro rotondo DSNU-5/8"-4"-PPV-A-B

Codice prodotto: 546392

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	4 in
Diametro pistone	5/8"
Filetto dello stelo	10-32 UNF-2A
Basato su standard	ISO 6432
Ammortizzazione	Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Parte finale stelo	Filetto maschio
Design	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un'estremità
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 °F...176 °F
Energia d'urto nelle posizioni terminali	0.111 ft-lbf
Lunghezza ammortizzatore	0.55 in
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	23.3 lbf
Forza teorica a 6 bar, in spinta	27.1 lbf
Massa in movimento per corsa 0 mm	0.811 oz
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	0.071 oz
Peso base per corsa 0 mm	3.17 oz
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	0.162 oz
Tipo di montaggio	Con accessori
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale tubo del cilindro	Acciaio inossidabile ad alta lega