

## Supporto ventosa ESH-HB-4-QS

Codice prodotto: 189209

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                      | 5 mm                                                                                   |
| Volume                                   | 0.646 cm <sup>3</sup>                                                                  |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                                                              |
| Design                                   | Attacco per il vuoto sul lato                                                          |
| Correlazione con il supporto ventosa     | Dimensione 4                                                                           |
| Fluido di lavoro                         | Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                  |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-A1-L                                                                         |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...60 °C                                                                           |
| Peso prodotto                            | 27 g                                                                                   |
| Tipo di montaggio                        | Tramite filetto femmina                                                                |
| Fissaggio ventosa                        | M6                                                                                     |
| Attacco vuoto                            | QS-6                                                                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                              |
| Materiale guarnizioni                    | NBR<br>Acciaio                                                                         |
| Materiale staffa di fissaggio            | Alluminio<br>Ottone nichelato<br>POM<br>Acciaio temperato<br>Acciaio fortemente legato |