

# Raccordo a innesto a T QSTF-1/8-5/32-U

Codice prodotto: 190823

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                                                 |
| Dimensione nominale                                              | 3 mm                                                                     |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                                             |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                                                |
| Progettazione                                                    | Forma a L, attacco aggiuntivo, filetto femmina, in senso longitudinale   |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 1                                                                        |
| Design                                                           | Principio push-pull                                                      |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                              |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar                                                       |
| Classificazione marittima                                        | Certificato See                                                          |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile                                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                    |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Temperatura ambiente                                             | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F                                         |
| Coppia di serraggio max.                                         | 8 Nm                                                                     |
| Peso prodotto                                                    | 23 g                                                                     |
| Numero di uscite                                                 | 2                                                                        |
| Numero di linee di alimentazione                                 | 1                                                                        |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono cavo 9/16                                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio 1/8 NPT                                                  |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Filetto femmina 1/8 NPT<br>Per diametro esterno della tubazione di 5/32" |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                                                   |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                |
| Materiale corpo                                                  | PBT                                                                      |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                                                      |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                                                      |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega                                        |