



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (P x L x H)                          | 19 x 90 x 65 mm                                                                                             |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva EMC                                                                                      |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364 zona III                                                                                          |
| Temperatura di stoccaggio                       | -25 °C...70 °C                                                                                              |
| Umidità relativa dell'aria                      | 5 - 95%<br>Non condensante                                                                                  |
| Grado di protezione                             | IP20<br>In stato assemblato                                                                                 |
| Temperatura ambiente                            | 0 °C...50 °C                                                                                                |
| Peso prodotto                                   | 75 g                                                                                                        |
| Tipo di montaggio                               | Modulo plug-in per CMMP-AS...-M3                                                                            |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                   |
| Posizione di montaggio                          | Opzionale                                                                                                   |
| Protocollo                                      | PROFINET                                                                                                    |
| Profilo di comunicazione                        | FHPP                                                                                                        |
| Baud rate                                       | 10/100 Mbit/s (intero/metà)                                                                                 |
| Tipologie                                       | Stella<br>Anello<br>Linea                                                                                   |
| Ridondanza fluido                               | MRP                                                                                                         |
| Allocazione indirizzo IP                        | FCT<br>DCP                                                                                                  |
| Interfaccia Fieldbus                            | 2 connettori femmina RJ45                                                                                   |
| Tempo di ciclo min.                             | 1 ms                                                                                                        |
| Display LED                                     | Guasto bus<br>Attività di comunicazione Ethernet<br>Monitoraggio della linea Ethernet<br>Guasto del sistema |
| Supporto configurazione                         | GSDML                                                                                                       |
| Parametrizzazione                               | FCT                                                                                                         |

| Caratteristica      | Valore                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni aggiuntive | Conformità classe B<br>DCP<br>Compatibilità IRT<br>LLDP<br>MRP<br>PROFenergy<br>Classe 1 in tempo reale<br>SNMP |