

Interfaccia pneumatica VABA-S6-1-X2

Codice prodotto: 550663

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Interfaccia unità di valvole	Tipo 44, VTSA
Diagnosi	Eccessivo calo della tensione delle valvole
Numero max di posti valvola	16 con valvole a impulsi 32 con valvole monostabili
Display LED	1 diagnostiche gruppo Stato del canale sulle valvole
Parametrizzazione	Protetto contro guasti per canale Forzata per canale Modalità inattiva per canale Monitoraggio modulo
Protezione fusibile (corto circuito)	Protezione fusibile elettronico interno per ogni uscita della valvola
Intervallo di tensione d'esercizio DC	21.6 V...26.4 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione	Tip. 15 mA (alimentazione per elettronica) Tip. 50 mA (tensione di alimentazione carico per valvola)
Tensione di alimentazione massima per canale	0,2 A
Corrente totale massima per modulo	4 A
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Canale di isolamento - bus interno	Sì, quando si utilizza un alimentatore supplementare per le valvole
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso prodotto	590 g
Controllo elettrico	Fieldbus
Collegamento elettrico	Via CPX
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	PA
Materiale corpo	Alluminio pressofuso