Trasmissione
EMGA-60-P-G3-SAS-70

Codice prodotto: 552190



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	70 mm
Gioco torsionale	0.17 deg
Tipo di riduttore	Ingranaggio planetario
Rapporto del riduttore	3:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	22 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.135 kgcm²
Coppia max. motore	35.2 Nm
Efficienza max.	98 %
Rigidità torsionale	2.3 Nm/arcmin
Peso prodotto	900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	70A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)