


Moltiplicatore di pressione DPA-40-16-CRVZS2

Codice prodotto: 552929

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro pistone	40 mm
Volume	2 l
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Moltiplicatore di pressione a doppio pistone Con serbatoio per aria compressa Tramite manometro Con valvola unidirezionale
Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale)	Con manometro
Pressione in uscita 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Pressione d'esercizio	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Pressione di lavoro	2.5 bar...8 bar
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.45 MPa...1.6 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	4.5 bar...16 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	65.25 psi...232 psi
Pressione d'ingresso 1	2 bar...8 bar
Pressione di alimentazione 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Pressione di alimentazione 1 psi	29 psi...116 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso prodotto	4400 g
Tipo di montaggio	Tramite tasselli scorrevoli
Collegamento pneumatico, porta 1	QS-10
Collegamento pneumatico, porta 2	KD4
Collegamento pneumatico, porta 3	Silenziatore

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato