


Filtro a carbone attivo MS9-LFX-N1-U

Codice prodotto: 553034

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	9
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Design	Filtro a carbone attivo
Pressione di lavoro	0 bar...20 bar
Portata max. standard per la classe di aria pulita	6500 l/min
Fluido di lavoro	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura del fluido	5 °C...30 °C
Contenuto residuo di olio	0.003 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2000 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	1 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1 NPT
Materiale copertura	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	Carbone attivo
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto
Materiale dello schermo	PA