

Kit soffietto DADB-S1-16-S51-100

Codice prodotto: 553401

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Dimensione | 16 |
| Intervallo corsa | 51 mm...100 mm |
| Stelo prolungato | 34 mm |
| Progettazione | Circolare |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Kit soffietti Con scarico convogliato |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Resistenza ai fluidi | Polvere Chip Oli Grassi Benzina |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso prodotto | 9 g |
| Tipo di montaggio | Tramite perno filettato Tramite filetto femmina |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale componenti adattatore | Rinforzato con PA |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale della membrana | NBR |
| Materiale perno filettato | Acciaio inossidabile ad alta lega |