

## Tubo in plastica PAN-16X2-GN

Codice prodotto: 553923

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Diametro esterno                                    | 16 mm                                           |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata        | 94 mm                                           |
| Diametro interno                                    | 12 mm                                           |
| Raggio minimo di curvatura                          | 67 mm                                           |
| Caratteristiche tubo                                | applicabile su catene portacavi                 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Pressione operativa in funzione della temperatura   | -0.95 bar...14 bar                              |
| Approvazione                                        | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato                | B 013277 0506 00                                |
| Fluido di lavoro                                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]   |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura ambiente                                | -30 °C...80 °C                                  |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                  | 0.092 kg/m                                      |
| Attacco pneumatico                                  | Per connettore a innesto diametro esterno 16 mm |
| Colore                                              | Verde                                           |
| Durezza Shore                                       | D 55 +/-3                                       |
| Nota sui materiali                                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)       |
| Materiale tubo                                      | TPE-A                                           |