


# Unità di manutenzione FRC-1/4-D-7-O-MINI

Codice prodotto: 192631

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                     | Mini                                                                                                       |
| Serie                                                          | D                                                                                                          |
| Blocco attuatore                                               | Manopola con arresto                                                                                       |
| Posizione di montaggio                                         | Verticale +/-5°                                                                                            |
| Scarico della condensa                                         | A rotazione manuale                                                                                        |
| Design                                                         | Filtro-riduttore senza manometro<br>Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard                   |
| Volume max della condensa                                      | 22 cm <sup>3</sup>                                                                                         |
| Grado di filtrazione                                           | 40 µm                                                                                                      |
| Tazza di protezione                                            | Tazza di protezione metallica                                                                              |
| Manometro (Analogico) o indicazione della pressione (Digitale) | Preparato per G1/8                                                                                         |
| Pressione d'esercizio                                          | 0.1 MPa...1.6 MPa                                                                                          |
| Pressione di lavoro                                            | 1 bar...16 bar                                                                                             |
| Intervallo di regolazione di pressione                         | 0.5 bar...7 bar                                                                                            |
| Isteresi di pressione max.                                     | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                                             |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)       | 1300 l/min                                                                                                 |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gas inerti                                               |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Gas inerti                                               |
| Temperatura del fluido                                         | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Peso prodotto                                                  | 660 g                                                                                                      |
| Tipo di montaggio                                              | Installazione in linea<br>Con accessori                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | G1/4                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | G1/4                                                                                                       |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |

| Caratteristica        | Valore           |
|-----------------------|------------------|
| Materiale corpo       | Zinco pressofuso |
| Materiale della tazza | PC               |