


# Piastra regolatore VABF-S1-2-R3C2-C-10

Codice prodotto: 555762

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                   | 54 mm                                                                                                      |
| Basato su standard                          | ISO 5599-1                                                                                                 |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Connessione pneumatica verticale            | Riduttore di pressione per 4                                                                               |
| Funzione del controllore                    | Costante di pressione in uscita<br>Con scarico secondario                                                  |
| Selezione del manometro                     | Possibile                                                                                                  |
| Intervallo di regolazione di pressione MPa  | 0.1 MPa...1 MPa                                                                                            |
| Intervallo di regolazione di pressione      | 1 bar...10 bar                                                                                             |
| Intervallo regolazione della pressione psi  | 14.5 psi...145 psi                                                                                         |
| Pressione d'ingresso 1                      | 0.5 bar...10 bar                                                                                           |
| Pressione di alimentazione 1 MPa            | 0.05 MPa...1 MPa                                                                                           |
| Pressione di alimentazione 1 psi            | 7.25 psi...145 psi                                                                                         |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                    |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Grado di protezione                         | IP65<br>NEMA 4                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                                              |
| Peso prodotto                               | 1230 g                                                                                                     |
| Fissaggio con montaggio verticale           | Su sottobase accoppiabile<br>Su sottobase singola                                                          |
| Attacco manometro                           | Tramite graffa di sicurezza                                                                                |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale pannello di comando               | PA                                                                                                         |
| Materiale corpo regolatore                  | Alluminio pressofuso                                                                                       |