


Asse a cinghia dentata EGC-50- -TB-KF

Codice prodotto: 556812

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro effettivo del pignone dell'attuatore	18.46 mm
Corsa di lavoro	50 mm...1900 mm
Dimensione	50
Passo della cinghia dentata	2 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	3 m/s
Precisione di ripetizione	±0,08 mm
Ciclo di lavoro	100%
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) secondo le istruzioni EX UK
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (UKEX)
Categoria ATEX gas	II 2G
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex h IIC T4 Gb
Temperatura ambiente di esplosione	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	84000 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	114000 mm ⁴
Forza max. Fy	650 N
Forza max. Fz	650 N
Forza max Fy asse totale	650 N

Caratteristica	Valore
Forza max Fz asse totale	650 N
Fy al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	2395 N
Fz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	2395 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	8 N
Momento massimo Mx	3.5 Nm
Max. momento My	10 Nm
Momento massimo Mz	10 Nm
Coppia max Mx asse totale	3.5 Nm
Coppia max My asse totale	10 Nm
Coppia max Mz asse totale	10 Nm
Mx al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	13 Nm
My al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	37 Nm
Mz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	37 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	50 N
Momento d'inerzia torsionale della massa It	42500 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0.026 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	0.85 kgcm ²
Feed constant	58 mm/U
Durata utile di riferimento	5000 km
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale testata dell'attuatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale componente di bloccaggio cinghia dentata	Ottone nichelato
Materiale cinghia dentata	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug