

Cilindro compatto ADN-1"-1/4"-I-P-A

Codice prodotto: 557072

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0.25 in
Diametro pistone	1 "
Filetto dello stelo	10-32 UNF-2B
Basato su standard	ISO 21287
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Parte finale stelo	Filetto femmina
Design	Pistone Stelo Canna profilata
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un'estremità
Pressione d'esercizio	0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	1 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 °F...176 °F
Energia d'urto nelle posizioni terminali	0.221 ft-lbf
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	55.5 lbf
Forza teorica a 6 bar, in spinta	66.3 lbf
Massa in movimento per corsa 0 mm	1.06 oz
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	0.814 oz
Peso base per corsa 0 mm	5.52 oz
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	0.212 oz
Tipo di montaggio	Con foro passante Tramite filetto femmina Con accessori Una delle due:

Caratteristica	Valore
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Materiale viti a collare	Acciaio
Materiale coperchio	Lega di alluminio anodizzata
Materiale guarnizioni dinamiche	TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale tubo del cilindro	Lega di alluminio anodizzata