

# Cilindro compatto ADN-3"-1"-I-P-A

Codice prodotto: 557165

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                       | 1 in                                                                                                       |
| Diametro pistone                            | 3"                                                                                                         |
| Filetto dello stelo                         | 1/2-20 UNF-2B                                                                                              |
| Basato su standard                          | ISO 21287                                                                                                  |
| Ammortizzazione                             | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità                                        |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Funzionamento                               | A doppio effetto                                                                                           |
| Parte finale stelo                          | Filetto femmina                                                                                            |
| Design                                      | Pistone<br>Stelo<br>Canna profilata                                                                        |
| Rilevamento posizione                       | Tramite sensore di finecorsa                                                                               |
| Varianti                                    | Stelo su un'estremità                                                                                      |
| Pressione d'esercizio                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>14.5 psi...145 psi                                                                      |
| Pressione di lavoro                         | 1 bar...10 bar                                                                                             |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -4 °F...176 °F                                                                                             |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali    | 1.33 ft-lbf                                                                                                |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno     | 636 lbf                                                                                                    |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta            | 678 lbf                                                                                                    |
| Massa in movimento per corsa 0 mm           | 14.2 oz                                                                                                    |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac   | 2.8 oz                                                                                                     |
| Peso base per corsa 0 mm                    | 46 oz                                                                                                      |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa          | 0.885 oz                                                                                                   |
| Tipo di montaggio                           | Una delle due:<br>Con foro passante<br>Tramite filetto femmina<br>Con accessori                            |

| Caratteristica                  | Valore                          |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Attacco pneumatico              | 1/8 NPT                         |
| Materiale viti a collare        | Acciaio                         |
| Materiale coperchio             | Alluminio pressofuso, rivestito |
| Materiale guarnizioni dinamiche | TPE-U(PU)                       |
| Materiale stelo                 | Acciaio fortemente legato       |
| Materiale tubo del cilindro     | Lega di alluminio anodizzata    |