

## Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q12-E-P10

Codice prodotto: 558780

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                      |
| Dimensione nominale                                              | 11 mm                                         |
| Progettazione                                                    | Forma a L                                     |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                            |
| Design                                                           | Principio push-pull                           |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-13.775 psi...232 psi |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...16 bar                            |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione         |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                                             | -20 °C...70 °C                                |
| Peso prodotto                                                    | 48.5 g                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Per diametro esterno tubazione di 12 mm       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno tubazione di 12 mm       |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)     |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato                             |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                           |