


Asse di guida EGC-120- -FA

Codice prodotto: 558866

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm...8500 mm
Dimensione	120
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Ix	4620000 mm ⁴
2° momento dell'area Iy	5650000 mm ⁴
Forza max. Fy	6890 N
Forza max. Fz	6890 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	15 N
Momento massimo Mx	144 Nm
Max. momento My	380 Nm...680 Nm
Momento massimo Mz	380 Nm...680 Nm
Forza max Fy asse totale	6890 N
Forza max Fz asse totale	6890 N
Coppia max Mx asse totale	144 Nm
Coppia max My asse totale	380 Nm...680 Nm
Coppia max Mz asse totale	380 Nm...680 Nm
Momento d'inerzia torsionale della massa It	2680000 mm ⁴
Collegamento pneumatico dell'unità di bloccaggio	M5
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale profilo di copertura	ABS
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato

Caratteristica	Valore
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato