



# Piastra regolatore VABF-S4-2-R5C2-C-10E

Codice prodotto: 560771

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                                       | 18 mm                                                                                                           |
| Basato su standard                              | ISO 15407-2                                                                                                     |
| Posizione di montaggio                          | Opzionale                                                                                                       |
| Funzione del controllore                        | Costante di pressione in uscita<br>Con scarico secondario                                                       |
| Selezione del manometro                         | Possibile                                                                                                       |
| Pressione d'esercizio                           | 1 MPa                                                                                                           |
| Pressione di lavoro                             | 10 bar                                                                                                          |
| Intervallo di regolazione di pressione MPa      | 0.05 MPa...0.85 MPa                                                                                             |
| Intervallo di regolazione di pressione          | 0.5 bar...8.5 bar                                                                                               |
| Intervallo regolazione della pressione psi      | 7.25 psi...123.25 psi                                                                                           |
| Pressione d'ingresso 1                          | 0.5 bar...10 bar                                                                                                |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Fluido di lavoro                                | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                  |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo     | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione                                                                         |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                               |
| Grado di protezione                             | IP65<br>NEMA 4                                                                                                  |
| Fluido di pilotaggio                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                  |
| Temperatura ambiente                            | -5 °C...50 °C                                                                                                   |
| Peso prodotto                                   | 654 g                                                                                                           |
| Fissaggio con montaggio verticale               | Su sottobase accoppiabile<br>Su sottobase singola                                                               |
| Attacco manometro                               | Tramite graffa di sicurezza                                                                                     |
| Materiale pannello di comando                   | PA                                                                                                              |
| Materiale corpo regolatore                      | Alluminio pressofuso                                                                                            |