

## Raccordo a innesto a T QBTL-3/8-3/8-U

Codice prodotto: 564723

FESTO



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                                                    |
| Dimensione nominale                                              | 0.276 in                                                                    |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                                                |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                                                   |
| Progettazione                                                    | Forma a T, connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 5                                                                           |
| Design                                                           | Principio push-pull                                                         |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi                                   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | 0.95 bar...10 bar                                                           |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                       |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364 zona III                                                          |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F                                              |
| Coppia di serraggio max.                                         | 16.2 ft-lbf                                                                 |
| Peso prodotto                                                    | 1.53 oz                                                                     |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono cavo 11/16                                                          |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio 3/8 NPT                                                     |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 3/8"                                |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                                                      |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                   |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato<br>PBT                                                    |
| Materiale guarnizione filetto                                    | PTFE                                                                        |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                                                         |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                                                         |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega                                           |