


## Blocco di collegamento MHP1-P10-2

Codice prodotto: 197 201

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero max di posti valvola                 | 10                                                                                                         |
| Pressione di lavoro                         | 0 bar...8 bar                                                                                              |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                      |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Metodo di montaggio per sottobase           | Con foro passante                                                                                          |
| Metodo di montaggio per valvola             | Tramite filetto femmina                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | M7                                                                                                         |
| Materiale sottobase                         | Lega di alluminio battuto                                                                                  |