


# Connettore con cavo NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

Codice prodotto: 566664

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione              |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                             |
| Peso prodotto                                            | 17 g                                                  |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                             |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                                              |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                    |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Diritto                                               |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Schema di collegamento S                              |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 2                                                     |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 2                                                     |
| Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio              | Bloccaggio a scatto                                   |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                          |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | 2 fili singoli                                        |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                                      |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 2                                                     |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 2                                                     |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...60 V                                            |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C                   | 3 A                                                   |
| Lunghezza del cavo                                       | 2.5 m                                                 |
| Caratteristiche cavo                                     | Standard                                              |
| Diametro cavo                                            | 1.3 mm                                                |
| Struttura del cavo                                       | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                              |
| Sezione nominale conduttore                              | 0.14 mm <sup>2</sup>                                  |
| Estremità dei fili                                       | Tagliare di netto                                     |
| Grado di protezione                                      | IP40                                                  |
| Nota sul grado di protezione                             | Nello stato assemblato                                |
| Temperatura ambiente                                     | -5 °C...60 °C                                         |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)          | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                        |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |

| Caratteristica                   | Valore                   |
|----------------------------------|--------------------------|
| Materiale corpo                  | POM                      |
| Colore corpo                     | Nero                     |
| Materiale del contatto elettrico | Lega di rame<br>Stagnato |
| Materiale della guaina isolante  | PVC                      |