


Asse a cinghia dentata EGC-70-800-TB-KF-0H-GK

Codice prodotto: 3012496

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro effettivo del pignone dell'attuatore	24.83 mm
Corsa di lavoro	800 mm
Dimensione	70
Riserva di corsa	0 mm
Passo della cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse lineare elettromeccanico Con cinghia dentata
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,08 mm
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	395000 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	577000 mm ⁴
Forza max. Fy	1850 N
Forza max. Fz	1850 N
Forza max Fy asse totale	1850 N
Forza max Fz asse totale	1850 N
Fy al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	6842 N
Fz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	6842 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	14.5 N
Momento massimo Mx	16 Nm
Max. momento My	51 Nm
Momento massimo Mz	51 Nm
Coppia max Mx asse totale	16 Nm
Coppia max My asse totale	51 Nm

Caratteristica	Valore
Coppia max Mz asse totale	51 Nm
Mx al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	58.9 Nm
My al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	188 Nm
Mz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	188 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	100 N
Momento d'inerzia torsionale della massa It	240000 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0.11 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	1.54 kgcm ²
Feed constant	78 mm/U
Durata utile di riferimento	5000 km
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale testata dell'attuatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale pulegge	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale componente di bloccaggio cinghia dentata	Ottone nichelato
Materiale cinghia dentata	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug