

Connettore femmina MSSD-V

Codice prodotto: 33295

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Uscita del cavo	Inclinato
Nota sull'uscita del cavo	180° orientabile
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	18 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Connettore femmina Connettore femmina angolare Tipo B Conforme DIN EN 175301-803 Progettazione quadrata MSV
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	16 A
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Raccordo pressacavo	Pg 9
Diametro cavo	6 mm...8 mm
Sezione nominale conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Plastica
Colore corpo	Nero

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	NBR