

Ammortizzatore YSR-8-8-C

Codice prodotto: 34571

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Corsa	8 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	3 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.2 s
Tempo di reset min. a temperatura ambiente	1 s
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Lunghezza ammortizzatore	8 mm
Forza massima di arresto	500 N
Consumo di energia max. per corsa	3 J
Consumo massimo di energia all'ora	18000 J
Massima energia residua	0.02 J
Forza di ripristino	2.5 N
Forza di inserimento min	18 N
Peso prodotto	32 g
Intervallo della massa	15 kg
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato