



Distributore a leva VHER-H-B43E-G18

Codice prodotto: 3488206

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	4/3 scaricato
Tipo di azionamento	Manuale
Larghezza	51 mm
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	600 l/min
porta di lavoro pneumatica	G1/8
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Funzionamento con il vuoto solo nel collegamento 3 In caso di funzionamento con due pressioni, la pressione in corrispondenza dell'attacco 1 deve essere superiore a quella nell'attacco 3.
Design	Saracinesca rotativa
Dimensione nominale	6 mm
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso
Istruzioni per l'uso	Attuare solo manualmente
Principio di tenuta	Duro
Tipo di pilotaggio	Diretto
Direzione del flusso	Non reversibile
Libertà da sovrapposizioni	Sì
Indicazione della posizione di commutazione	Con accessori
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia di azionamento	0.9 Nm
Peso prodotto	260 g
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Con foro passante Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8

Caratteristica	Valore
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale leva	Alluminio pressofuso