


# Blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-16-GR

Codice prodotto: 573508

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni griglia                                        | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero max di posti valvola                               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Approvazione                                              | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Classe camera bianca                                      | Classe 6 secondo ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura di stoccaggio                                 | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso prodotto                                             | 2051 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attacco del servopilotaggio 12/14                         | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scarico del servo pilotaggio 82/84                        | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Collegamento pneumatico, porta 1                          | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 2                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 3                          | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 4                          | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, attacco 5                        | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale blocco di collegamento                          | Lega di alluminio battuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |