


# cavo di collegamento NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3

Codice prodotto: 3679771

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Approvazione                                             | c CSA us (OL)                                            |
| Indicazione dello stato di commutazione                  | LED giallo                                               |
| Funzioni aggiuntive                                      | Circuito protettivo                                      |
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione                 |
| Peso prodotto                                            | 60 g                                                     |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                                |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                                                 |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                       |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Inclinato                                                |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Schema di collegamento tipo A in base alla EN 175301-803 |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 4                                                        |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 4                                                        |
| Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio              | Su elettrovalvola tramite vite centrale M3               |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                             |
| Collegamento elettrico 2, design                         | Circolare                                                |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Connettori maschio                                       |
| Collegamento elettrico 2, uscita cavo                    | Inclinato                                                |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101                 |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 5                                                        |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 3                                                        |
| Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio              | Bloccaggio a vite con esagono A/F13                      |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 18 V...30 V                                              |
| Tensione nominale d'esercizio DC                         | 24 V                                                     |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC                 | 18 V...30 V                                              |
| Tensione d'esercizio nominale AC                         | 24 V                                                     |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C                   | 4 A                                                      |
| Immunità alle sovratensioni                              | 0.8 kV                                                   |
| Collegamento conduttore di protezione                    | Disponibile                                              |

| Caratteristica                                  | Valore                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo                              | 0.3 m                                                 |
| Caratteristiche cavo                            | Standard                                              |
| Condizioni di test del cavo                     | Condizioni di test su richiesta                       |
| Diametro cavo                                   | 5.9 mm                                                |
| Tolleranza diametro cavo                        | ± 0,3 mm                                              |
| Struttura del cavo                              | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                              |
| Grado di protezione                             | IP67                                                  |
| Nota sul grado di protezione                    | Nello stato assemblato                                |
| Temperatura ambiente                            | -25 °C...80 °C                                        |
| Temperatura ambiente con cavo mobile            | -25 °C...80 °C                                        |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364 zona III                                    |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Grado di inquinamento                           | 3                                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC        | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione             |
| Materiale della guaina del cavo                 | TPE-U(PUR)                                            |
| Colore guaina del cavo                          | grigio                                                |
| Materiale corpo                                 | TPE-U(PUR)                                            |
| Colore corpo                                    | Nero                                                  |
| Materiale ghiera                                | Zinco pressofuso<br>Ottone nichelato                  |
| Materiale della guaina isolante                 | PP                                                    |