

Fissaggio a flangia

DAMF-Q12-32

Codice prodotto: 4965021

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	7.2 Nm
Peso prodotto	305 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato