

Cilindro rotondo DSNU-S-8-50-P-A-MQ

Codice prodotto: 5205904

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 50 mm |
| Diametro pistone | 8 mm |
| Filetto dello stelo | M4 |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Design | Pistone Stelo Tubo del cilindro |
| Rilevamento posizione | Tramite sensore di finecorsa |
| Pressione d'esercizio | 0.15 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | 1.5 bar...10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe camera bianca | Classe 6 secondo ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 22.6 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 30.2 N |
| Massa in movimento per corsa 0 mm | 6.3 g |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac | 1 g |
| Peso base per corsa 0 mm | 20 g |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa | 2.4 g |
| Tipo di montaggio | Con accessori |
| Attacco pneumatico | M5 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Lega di alluminio anodizzata |
| Materiale guarnizioni | TPE-U(PU) |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale tubo del cilindro | Acciaio inossidabile ad alta lega |