

# Bussola a innesto NPQH-D-S8-E-P10

Codice prodotto: 578319

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                                                                          |
| Dimensione nominale                                              | 6 mm                                                                                              |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                                                                         |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                                                                                |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                                                                                |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...2 MPa<br>-13.775 psi...290 psi                                                       |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...20 bar                                                                                |
| Nota sulla pressione operativa                                   | Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C                                                                   |
| Autorità che rilascia il certificato                             | NSF C0523185                                                                                      |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)                  |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile                                                               |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 3 - stress da corrosione elevato                                                                  |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Classe camera bianca                                             | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                                | Vedasi Descrizione di conformità<br>NSF/ANSI 169                                                  |
| Temperatura ambiente                                             | 0 °C...150 °C                                                                                     |
| Peso prodotto                                                    | 7.6 g                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Bussola a innesto Ø 8 mm                                                                          |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Bussola a innesto Ø 8 mm                                                                          |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                         |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato chimicamente                                                                    |